



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Kappa                      |
| Type                         | Bokwiel                    |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 1440 kg                    |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 1200 kg                    |
| Elektrisch geleidend         | Nee                        |
| Roestvrij                    | Nee                        |
| Statisch draagvermogen       | 2400 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                      |
| Totale hoogte                | 245 mm                     |
| Totale breedte               | 98 mm                      |
| Totaal gewicht               | 6,57 kg                    |

#### BEHUIZING

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm                  | Breed, Versterkt                   |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd                 |
| Lubrication nipple         | 1                                  |
| Diameter koepel            | 96 mm                              |

#### WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern            | Gietijzer             |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers  |
| As                            | Geschroefd met moer   |
| Wielkleur                     | Honinggeel (RAL1005)  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer   |
| Diameter                      | 200 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 60 mm                 |
| Breedte wielkern              | 60 mm                 |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A            |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D            |

#### FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 135 mm             |
| Breedte plaat               | 110 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

