



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | ICS                         |
| Ház típusa                        | Totálfékesgörgő             |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Elektromosan vezető               | ✓                           |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                       |
| Összsúly                          | 162 mm                      |
| Összsúly                          | 0,762 kg                    |

## KERÉK

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid, elektromosan vezető                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág, Tömített             |
| Szálvédők                    | Beépített futófelület védelem                |
| Átmérő                       | 125 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                                        |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                                   |
| A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D                                   |

## VÁZ

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anyag        | Poliamid         |
| Villa alakja | Keskeny          |
| Forgócsapág  | Csap, forgatható |
| Ellensúlyoz  | 38 mm            |
| Körbeforgás  | 259 mm           |

## SZERELVÉNY

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője   | 18 mm             |
| Csavar hossza     | 62 mm             |

## MŰSZAKI RAJZOK

---

