

AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684

Número de comanda 00030309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte | Agila twin |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 70 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 140 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 69 mm |
| Àmplia general | 53 mm |
| Pes total | 0,19 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing | Coixinet llis |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 50 mm |
| Banda de rodadura ample | 19 mm |
| Corporació ample | 19 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Support Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 25 mm |
| Scio de giro | 53 mm |
| Sterferencia de giro | 106 mm |
| Dome Dictel | 53 mm |

FITACIÓ

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Tipus de Fitting | Forat per a cargol |
| Pern Diàmetre del forat | 11 mm |

AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684
Número de comanda 00030309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

