

## LUMINA

AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

## PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	56 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,07 kg

## KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins, slēgts
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	20 mm
Pagrieziena rādiuss	62 mm
Grozāms savienojums	124 mm
Kupola diametrs	0 mm

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Satiksme pelēka A (RAL7042)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	10 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	10 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

# LUMINA

AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767

Pasūtījuma numurs 00073762  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

