

## AGILA

2470DIK075P40

EAN 4031582010343



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                      |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 55 kg                      |
| Електропровідність                 | Ні                         |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                         |
| Статичний Вантажопідйомність       | 110 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C                      |
| Загальна висота                    | 100 mm                     |
| Загальна ширина                    | 43 mm                      |
| Загальна вага                      | 0,4 kg                     |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 24 mm                   |
| Радіус повороту     | 61,5 mm                 |
| Поворотне з'єднання | 123 mm                  |
| Діаметр ковпачка    | 43 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь аркуша                 |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування    |
| Носіння                 | Конічний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Пасивований блакитним        |
| Захист різби            | 3 різбовим поручителем       |
| Діаметр                 | 75 mm                        |
| Протектор               | 25 mm                        |
| Ширина тіла             | 25 mm                        |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A              |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Тип налаштування                          | Квадратний планшет |
| Довжина пластини                          | 60 mm              |
| Ширина тарілки                            | 60 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 38 mm              |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 48 mm              |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 38 mm              |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 48 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 6,3 mm             |

