

## STYLEA

5925XOI065L51-10 DOM32

EAN 4031582344134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атриція               | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Stylea                                              |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори                     |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 50 kg                                               |
| Електропровідність                 | ✓                                                   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 100 kg                                              |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                              |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                               |
| Загальна висота                    | 68 mm                                               |
| Загальна ширина                    | 46 mm                                               |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід , електричний струмопровід    |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо         |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                    | Згинання                               |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 65 mm                                  |
| Протектор               | 7 mm                                   |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                        |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал            | Поліамід                    |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання         |
| Радіус повороту     | 77 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 154 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 32 mm                       |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування                   | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm                          |

Deutscher  
Konstruktor  
ClubНарода  
InterzumIF Дизайн  
Award

# STYLEA

5925XOI065L51-10 DOM32

EAN 4031582344134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

