

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Número de pedido 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 900 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 720 kg

Capacidad de carga estática 1800 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 1,532 kg

## ARO

Material del cuerpo Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 85 mm

Ancho de Banda de rodadura 95 mm

Diámetro del agujero del Eje 20 mm

Longitud del cubo 95 mm

Anchura del cuerpo 95 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

Tipo de cojinete 6204

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Número de pedido 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

