

AGILA

2470UAP050P40

EAN 4031582324624



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
적재 용량 정적	80 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	69 mm
전체 너비	43 mm
전체 체중	0.197 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	50 mm
트레드 폭	20 mm
차체 너비	20 mm
트레드의 경도(A)	92 육상 A
트레드의 경도(D)	42 육상 D

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	24 mm
회전 반경	49 mm
회전 간섭	98 mm
덤 직경	41 mm

피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	60 mm
플레이트 너비	60 mm
플레이트 홀 길이(최소)	38 mm
플레이트 홀 길이(최대)	48 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	38 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	48 mm
플레이트 구멍 직경	6.3 mm

제품 정보

AGILA

2470UAP050P40

EAN 4031582324624



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

AGILA

2470UAP050P40

EAN 4031582324624



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

