

MAXTECH

PNP 200x50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Poliuretanski, penasti
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Crna
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	8 mm
dužina glavčine	60 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	70 Šešelj A

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Maxtech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	75 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.66 kg

