

## LUMINA

AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Lumina                           |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 40 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā kravnesība                  | 80 kg                            |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 56 mm                            |
| Kopējais platums                     | 55 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,13 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Polipropilēns                      |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis                    |
| Krāsa               | Grafīta melna (RAL9011)            |
| Ofsets              | 20 mm                              |
| Pagriezienu rādiuss | 52 mm                              |
| Grozāms savienojums | 104 mm                             |
| Kupola diametrs     | 0 mm                               |
| Vītnes diametrs     | 10 mm                              |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu      |
| Gultnis                | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass                    | Kniedēts                         |
| Protektors krāsa       | Grafīta melna (RAL9011)          |
| Ritenis krāsa          | Grafīta melna (RAL9011)          |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 50 mm                            |
| Protektora platums     | 7 mm                             |
| Ass atveres diametrs   | 0 mm                             |
| Rumbas garums          | 0 mm                             |
| Korpusa platums        | 7 mm                             |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Sešstūra vītņstienis, augšējais |
| Stieņa diametrs    | 10 mm                           |
| Stieņa garums      | 15 mm                           |

# LUMINA

AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

