

# LINEA

594CUAP150R05-22

EAN 4031582409055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea
Tipus	Rueda giratoria con bloqueo combinado
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Tracidad de carga estàtica	300 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	175 mm
Àmplia general	89 mm
Pes total	1,45 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

## RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	22 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

## SUPPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Desplaçament	52 mm
Scio de giro	156 mm
Sterferencia de giro	312 mm
Dome Dictel	56 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	22 mm
Pern Longitud	40 mm



El Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi Interzum



Premi IF Disseny