

# ULTRATECH PLUS

FCP 200x50-Ø20 HL60 plus



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Ultratech plus  |
| 하우징 유형         | 휠               |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 800 kg          |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 640 kg          |
| 전기 전도성         | 아니요             |
| 스테인리스          | 아니요             |
| 정지 중 하중용량      | 1600 kg         |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C           |
| 전체 체중          | 4.07 kg         |

## 휠

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 차체 재질      | 주물                  |
| 트레드 재질     | Ultratech 폴리우레탄, 주조 |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링            |
| 휠 색상       | 워터 블루(RAL5021)      |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함            |
| 직경         | 200 mm              |
| 트레드 폭      | 50 mm               |
| 차축 홀 직경    | 20 mm               |
| 허브 길이      | 60 mm               |
| 차체 너비      | 50 mm               |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A          |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D          |


# ULTRATECH PLUS

FCP 200x50-Ø20 HL60 plus




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 제품 도면



# ULTRATECH PLUS

FCP 200x50-Ø20 HL60 plus



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.