

## COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto                   | Compacta                      |
| Tipo                              | Rodízio giratório             |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 40 kg                         |
| Elétrico condutivo                | Não                           |
| Aço inoxidável                    | Não                           |
| Capacidade de carga estática      | 80 kg                         |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                         |
| Altura total                      | 66 mm                         |
| Largura geral                     | 43 mm                         |
| Peso geral                        | 0,14 kg                       |

## SUPORTE

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, leve |
| Em Forma de Garfo       | Amplo              |
| Rolamento giratório     | Uma Fila esferas   |
| Cor                     | Passivada a azul   |
| Offset                  | 16 mm              |
| Raio giratório          | 41 mm              |
| Interferência giratória | 82 mm              |
| Diâmetro do dome        | 43 mm              |

## RODA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda   |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo                       | Rivetado                     |
| Cor da Roda                | Preto grafite (RAL9011)      |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                |
| Diâmetro                   | 50 mm                        |
| Largura do Piso            | 21 mm                        |
| Largura do corpo           | 21 mm                        |
| Dureza do Piso (D)         | 65 Shore D                   |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 59 mm                       |
| Largura da placa                      | 47 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 35 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 46 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 6,7 mm                      |

# COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689

Número de encomenda 00032260  
Product Drawings

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

