

KAPPA

9680TOP250P63 CL67

EAN 4031582315349

Bestelnummer 00801652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties ●●●●●

Bewegingsgeluid ●●○○○

Verloop ●●●●●

Corrosieweerstand ●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1200 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1000 kg
Statisch Draagvermogen	2000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	305 mm
Totale breedte	110 mm
Totaal gewicht	5,184 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	61 mm
Zwenk radius	187,5 mm
Uitzwenking	375 mm
	✓
Diameter koepel	111 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

KAPPA

9680TOP250P63 CL67

EAN 4031582315349
Bestelnummer 00801652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

