



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
전기 전도성	예
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	100 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	68 mm
전체 너비	43 mm
전체 체중	0.13 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스텝, 회전
색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
오프셋	25 mm
회전 반경	53 mm
회전 간섭	106 mm
돌 직경	23 mm

휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
트레드 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	65 mm
트레드 폭	8 mm
차축 홀 직경	0 mm
허브 길이	0 mm
차체 너비	8 mm
트레드의 경도(D)	65 Shore D

피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스텝, 칼라
스텝 직경	11 mm
스텝 길이	20 mm

STYLEA

5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582343588

주문 번호 00079444
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

