

# GALEA

5071PIO125P52

EAN 4031582399806



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Galea
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	163 mm
Ukupna širina	66 mm
Ukupna težina	0,522 kg

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

## KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	Zatvoreno
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	40 mm
okretni radius	128 mm
Otpor okretanju	256 mm
Prečnik kupole	59 mm

## PRILAGODAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča, razmak otvor za vijak
Dužina ploče	95 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	44,5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	52 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	72 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	76 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# GALEA

5071PIO125P52

EAN 4031582399806



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

