

# COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Compacta         |
| 하우징 유형         | 고정 캐스터           |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 25 kg            |
| 전기 전도성         | 아니요              |
| 스테인리스          | 아니요              |
| 정지 중 하중용량      | 50 kg            |
| 온도 범위(최소)      | -25 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C            |
| 총높이            | 28 mm            |
| 전체 너비          | 20 mm            |
| 전체 체중          | 0.02 kg          |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 앵글       |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 돔 직경    | 20 mm    |

## 휠

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드                |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일             |
| 베어링        | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축         | 리벳                   |
| 휠 색상       | 그래파이트 블랙(RAL9011)    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음             |
| 직경         | 25 mm                |
| 트레드 폭      | 13 mm                |
| 차체 너비      | 13 mm                |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D           |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 40 mm     |
| 플레이트 너비        | 17 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 30 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 30 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 4.5 mm    |

# COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

주문 번호 00021131

제품 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

