INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510

Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	56 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,08 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	20 mm
Pagrieziena rādiuss	52 mm
Grozāms savienojums	104 mm
Kupola diametrs	0 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	7 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	7 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510

Pasūtījuma numurs 00071497

Produkta rasējumi