

NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Behuizingstype	Wiel
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	8,673 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Geleidingswiel/schijf
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	75 mm
Asgatdiameter	80 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Gatdiameter	112 mm
Bevestigingsdiameter	15 mm
Geschikt voor	atlet

BEVESTIGING

Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	4
---	---

NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

