

# COMPACTA

1430UOI045P60-55X39

EAN 4031582010046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Compacta                          |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 80 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 54 mm                             |
| Poids                           | 0,086 kg                          |

## ROUE

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                   |
| Bandage               | Identique au corps de roue  |
| Roulement             | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                   | Riveté                      |
| Pare-fils             | Sans pare-fils              |
| Diamètre              | 45 mm                       |
| Largeur du bandage    | 18 mm                       |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                  |

## CHAPE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, légère    |
| Forme de la chape       | Galbée                  |
| Pivot                   | Simple rangée de billes |
| Déport                  | 22 mm                   |
| Rayon d'encombrement    | 44,5 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 89 mm                   |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 55 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 39 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 43 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 27 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 6,2 mm                |

# COMPACTA

1430UOI045P60-55X39

EAN 4031582010046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

