

# COMPACTA

1430UOI045P60-55X39

EAN 4031582010046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	54 mm
Poids	0,086 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	45 mm
Largeur du bandage	18 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Simple rangée de billes
Déport	22 mm
Rayon d'encombrement	44,5 mm
Diamètre d'encombrement	89 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	55 mm
Largeur de la platine	39 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	43 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Diamètre des trous de la platine	6,2 mm

# COMPACTA

1430UOI045P60-55X39

EAN 4031582010046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

