

# FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Forma
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Capacidade de carga a 3 km/h	135 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-18 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	120 °C
Altura total	164 mm

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	18 mm
Dureza do Piso (A)	60 Shore A

## SUPORTE

Material	Fundido a zinco/alumínio
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Offset	57 mm
Raio giratório	137 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com anel de retenção com encaixe hexagonal
Diâmetro do Furo	19 mm

# FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

