

STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Nome do produto | Stylea |
| Tipo | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 50 kg |
| Elétrico condutivo | ✓ |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C |
| Altura total | 81 mm |
| Largura geral | 53 mm |
| Peso geral | 0,177 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|--|
| Material do centro da roda | Poliamida, eletro-condutivo |
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica, eletro-condutivo |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 75 mm |
| Largura do Piso | 8 mm |
| Dureza do Piso (A) | 87 Shore A |

SUPOORTE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Material | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Raio giratório | 62 mm |
| Interferência giratória | 124 mm |
| Diâmetro do dome | 20 mm |

ENCAIXE

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo de fixação | Anel de Espiga, com colar |
| Diâmetro da Espiga | 11 mm |

STYLEA

5920XGI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582344837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

