

MAXTECH

DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle

EAN 4031582438208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, met foam loopvlak
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	90 mm
Asgatdiameter	10 mm
Naaflengte	129 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	145 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	190 kg
Totaal gewicht	3,62 kg

MAXTECH

DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle

EAN 4031582438208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

