

FOOTMASTER


FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Pasūtījuma numurs 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ○○○○○

Kustības troksnis ○○○○○

Nodilums ○○○○○

Korozijas izturīgs ○○○○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnēsība pie 3 km/h	440 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	175 mm
Kopējais platums	141 mm
Kopējais svars	11,154 kg

RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	125 mm
Protektora platums	35 mm
Korpusa platums	35 mm

KRONŠTEINIS

Ofsets	33 mm
Pagrieziena rādiuss	107 mm
Grozāms savienojums	214 mm
Kupola diametrs	130 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	145 mm
Plāksnes platums	145 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Pasūtījuma numurs 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

