INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	82,5 mm
Poids	0,5 kg

CHAPE

Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	25 mm
Dureté du bandage (D)	70 Shore D

FIXATION

Longueur de la platine	73 mm
Largeur de la platine	73 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Diamètre des trous de la platine	7 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH