

NOVATECH

FTP 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582329360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Longueur de moyeu	40 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6002
Convient pour/à	linde_jungh_mic

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	420 kg
Capacité de charge à 6 km/h	350 kg
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,94 kg

NOVATECH

FTP 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582329360

PLANS TECHNIQUES

