

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numéro de commande 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Non défini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Dureté du bandage (A)	63 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,387 kg

ELASTECH

RK.XLR 125X40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Numéro de commande 10011100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

