



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Zeta
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	550 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	440 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	200 mm
Общая ширина	96 mm
Общий вес	3,55 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, очень тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	161 mm
Поворотное соединение	322 mm
Диаметр купола	96 mm

КОЛЕСО

Tread profile	выпуклый
Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

ZETA

4687ITP160P63 soft cv

EAN 4031582337594

Номер заказа 00838071

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

