

# LEVINA STAINLESS

5381PJM125P30-11 XL

EAN 4031582382037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Levina stainless                |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení      |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                          |
| Elektrické vodivé           | Ne                              |
| Nerezové                    | Ne                              |
| Statická Nosnost            | 200 kg                          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                           |
| Celková výška               | 161 mm                          |
| Celková hmotnost            | 0,59 kg                         |

## UCHYCENÍ

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                                   |
| Tvar Vidlice     | Úzké                                       |
| Otočné ložisko   | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Vyosení          | 38,5 mm                                    |
| Poloměr otáčení  | 130 mm                                     |
| Průměr otáčení   | 260 mm                                     |

## KOLO

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen           |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž   |
| Ložisko            | Ložisko Nerezové      |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrém |
| Průměr             | 125 mm                |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                 |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A             |

## MONTÁŽ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení           | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm         |



Ocenění  
za  
univerzální  
Design



Návrhář  
klub  
Deutscher

# LEVINA STAINLESS


5381PJM125P30-11 XL

EAN 4031582382037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Ocenění  
za  
univerzální  
Design



Návrhář  
klub  
Deutscher