

ZETA

4681ITP250P63 SOFT CV LEVER-XL

EAN 4031582400519

Objednávací číslo 00860946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu | Zeta |
| Typ | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 800 kg |
| Nosnost 6 km/h | 640 kg |
| Statická Nosnost | 1600 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 290 mm |
| Stavební výška | 96 mm |
| Celková hmotnost | 4,701 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál středu | Hliník |
| | měkký |
| | konvexní |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Dopravní šedá A (RAL7042) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 250 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Šířka středu kola | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|---|
| Materiál | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vidlice | Široký, Vytužené |
| Otočné ložisko | Dva kulové závody, Vytužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 55 mm |
| Poloměr otáčení | 180 mm |
| Průměr otáčení | 360 mm |
| Poloměr otáčení | 96 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 105 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

ZETA

4681ITP250P63 SOFT CV LEVER-XL

EAN 4031582400519

Objednáací číslo 00860946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

