INFORMAZIONI DI PRODOTTO

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,22 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Con parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Asse diametro del foro	8,3 mm
Lunghezza mozzo	46 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (A)	90 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	39 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

Numero d'ordine 00002549

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH