

MAXTECH

PNR260X75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja



Kustības troksnis



Nodilums



Korozijas izturīgs



PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Maxtech

Korpusa tips Ritenis

Kravnesība pie 3 km/h 75 kg

Statiskā kravnesība 150 kg

Kopējais svars 1,95 kg

RITENIS

Korpusa materiāls Polipropilēns

Protektora materiāls Poliuretāns, putots

Gūltnis Cuscinetto a rulli

Izplešanās armatūra Bez vītņu aizsarga

Diametrs 260 mm

Protektora platums 75 mm

Ass atveres diametrs 25 mm

Rumbas garums 74 mm

MAXTECH

PNR260X75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

