

# MAXTECH

PNR260X75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ● ● ● ○ ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ○ ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Maxtech

Korpusa tips Ritenis

Kravnesība pie 3 km/h 75 kg

Statiskā kravnesība 150 kg

Kopējais svars 1,95 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls Polipropilēns

Protektora materiāls Poliuretāns, putots

Gūltnis Cuscinetto a rulli

Izplešanās armatūra Bez vītņu aizsarga

Diametrs 260 mm

Protektora platums 75 mm

Ass atveres diametrs 25 mm

Rumbas garums 74 mm

# MAXTECH

PNR260X75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

