

## LINEA

5941UAC100P52 RAL9002

EAN 4031582353198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ● |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Linea                           |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení      |
| Nosnost 3 km/h              | 120 kg                          |
| Statický Nosnost            | 240 kg                          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                           |
| Celková výška               | 124 mm                          |
| Celková šířka               | 82 mm                           |

## KOLO

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid                           |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty             |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko, Nerezové |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrům              |
| Průměr             | 100 mm                             |
| Šířka Běhoun       | 20 mm                              |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                          |

## UCHYCENÍ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Materiál             | Polyamid                 |
| Tvar Vídlice         | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko       | Přesné kuličkové ložisko |
| Offset               | 32 mm                    |
| Radius otočení       | 108 mm                   |
| Otočné rušení        | 216 mm                   |
| Průměr otočné kamery | 52 mm                    |
| Nerezové             | ✓                        |

## MONTÁŽ

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková dlahy, rozestup mezi Díra na šroub šroubů USA |
| Délka dlahy                    | 95 mm                                                     |
| Šířka desky                    | 70 mm                                                     |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 72 mm                                                     |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 76 mm                                                     |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 44,5 mm                                                   |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 52 mm                                                     |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                                                     |

Návrhář klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
AwardOcenění IF  
Design  
Award

# LINEA

5941UAC100P52 RAL9002


EAN 4031582353198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---



Návrhář klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



Ocenění IF  
Design  
Award