

## SUPRATECH

PJP125x40-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Supratech                    |
| Typ                         | Kolo                         |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 180 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 360 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková hmotnost            | 0,24 kg                      |

## KOLO

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Tread hardness          | měkký                    |
| Materiál středu         | Polyprpylen              |
| Materiál běhounu        | Termoplastická pryž      |
| Ložisko                 | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka         | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr                  | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun            | 40 mm                    |
| Průměr otvoru pro Šroub | 8 mm                     |
| Délka náboje            | 45 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 65 Obuv A                |

# SUPRATECH

PJP125x40-Ø8,3 HL45

EAN 4031582444186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

