

LINEA

5940UAP150P52

EAN 4031582408935



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	110 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	220 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	170 mm
Kopējais platums	89 mm
Kopējais svars	1,1 kg

KRONŠTEINIS

Mājoķļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Ofsets	52 mm
Pagrieziena rādiuss	133 mm
Grozāms savienojums	218 mm
Kupola diametrs	56 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	22 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne, US- skrūvju atstatums
Plāksnes garums	90 mm
Plāksnes platums	75 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	72 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	76 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	44,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	52 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm



Vācijas
dizaineru
klubs



Interzum
balva



product
design
award

«IF
Design»
balva

Product Drawings

