

## ALPHA

3478UEJ100P62 T/G small

EAN 4031582377774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ● |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                            |
| Тип                                | Фиксиран Колело                  |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 160 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 320 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 128 mm                           |
| Общо тегло                         | 0.58 kg                          |

## ВИЛКА

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица        | Обхват               |
| Цвят                | Синьо покритие       |

## КОЛЕЛО

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Tread hardness        | мек                                  |
| Материал на тялото    | Полиамид                             |
| Материал на реазбата  | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер                 | Ролков лагер                         |
| Ос                    | Завинтен с гайка                     |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба      |
| Диаметър              | 100 mm                               |
| Ширина на Резба       | 34 mm                                |
| Твърдост на Резба (A) | 64 Бръснач A                         |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 103 mm            |
| Ширина на плаката                         | 85 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 77 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 60 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 9 mm              |

# ALPHA

3478UEJ100P62 T/G small

EAN 4031582377774

Номер на поръчката 00001526  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

