MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 regular brake

EAN 4031582460599



CHAPE

Déport	34 mm
Diamètre d'encombrement	148 mm

ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	24 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Mono
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Hauteur	104 mm
Poids	0 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 regular brake

EAN 4031582460599

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH