

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Escumat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Negre
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	70 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Número de comanda 00005569
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

