

# AGILA TWIN

2977YGO075P50

EAN 4031582357738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila twin                         |
| Behuizingstype               | Wielen met Totale vergrendeling    |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Elektrisch geleidend         | ✓                                  |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 102 mm                             |
| Totale breedte               | 71 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,697 kg                           |

## WIEL

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen, elektrisch geleidend          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lagering                      | Glijlager                                    |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001)      |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer                |
| Diameter                      | 75 mm                                        |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                                        |
| Breedte wielkern              | 25 mm                                        |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                                   |

## BEHUIZING

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm    | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager   | Twee balraces           |
| Kleur        | Blauw gepassiveerd      |
| Offset       | 31,3 mm                 |
| Zwenk radius | 99 mm                   |
| Draaicirkel  | 198 mm                  |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 77 mm              |
| Breedte plaat               | 67 mm              |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 46,5 mm            |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 51,5 mm            |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 56 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 61,5 mm            |
| Diameter plaatgat           | 8,5 mm             |

# AGILA TWIN

2977YGO075P50

EAN 4031582357738



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

