

# AGILA

2475UAP050P30-11

EAN 4031582404302

Numéro de commande 00033321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                                |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils      |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                                |
| Capacité de charge statique     | 80 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                |
| Hauteur                         | 69 mm                                |
| Largeur totale                  | 43 mm                                |
| Poids                           | 0,178 kg                             |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)          |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 50 mm                           |
| Largeur du bandage       | 19 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 19 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Zingué bleu              |
| Déport                  | 24 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 82 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 164 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 41 mm                    |

## FIXATION

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Type de fixation         | Trou central  |
| Diamètre du trou central | 11 mm   |
| Note                     | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. |

# AGILA

2475UAP050P30-11

EAN 4031582404302

Numéro de commande 00033321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

