**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# ZETA

## 4688IEP250P63

EAN 4031582308280



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●●○ |
| Шум движения | ●●●●● |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Zeta |
| Тип | Фиксированное Колесная опора |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 500 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 400 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 1000 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| Общая высота | 290 mm |
| Общая ширина | 117 mm |
| Общий вес | 3,73 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, очень тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Цвет | Пассивированный голубым |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Tread hardness | мягкий |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал протектора | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Черный (аналог RAL9005) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 250 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 67 Береговая A |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 117 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA

4688IEP250P63

EAN 4031582308280

Номер заказа 00804109

**Чертежи изделия**







