

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412
 订单号 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|----------|-------------------|
| 轮体材料 | 铸件 |
| 胎面材料 | 实心橡胶，黑色 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轮子颜色 | 黑色黑墨水（类似 RAL9005） |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 200 mm |
| 胎面宽度 | 75 mm |
| 轴孔直径 | 25 mm |
| 中心长度 | 90 mm |
| 轮体宽度 | 75 mm |
| 胎面硬度 (A) | 68 岸 A |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ○ ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● |
| 损耗 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Puretech |
| 标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 600 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 500 kg |
| 静态载重 | 1000 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 温度范围 (最大) | 80 ° C |
| 总重量 | 5.894 kg |

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412
订单号 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

