

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412
 订单号 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	铸铁
	柔软
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	黑色黑墨水（类似 RAL9005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	75 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	90 mm
轮体宽度	75 mm
胎面硬度 (A)	68 岸 A

表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	500 kg
静态载重	1000 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	80 ° C
总重量	5.894 kg

PURETECH

FVP 200X75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412
订单号 00828528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

