

DURATECH

U00125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	43 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	58 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	300 kg
Statiskā krāvnēsība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,244 kg

DURATECH

U00125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

