INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	38 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Diamètre du trou de l'Axe	6 mm
Longueur de moyeu	21.5 mm
Largeur du corps	20 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Type	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	35 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	70 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numéro de commande 00050767

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH