INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ELASTECH

## UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582070392



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Elastech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 160 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 320 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 0,25 kg |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Tread hardness | souple |
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 34 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 44,4 mm |
| Largeur du corps de roue | 34 mm |
| Dureté du bandage (A) | 63 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582070392

Numéro de commande 00030733

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH