

# DURATECH

UOP125X40-Ø8 HL45

EAN 4031582442816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●●

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidade de carga estática	600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,345 kg

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	45 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

# DURATECH

UOP125X40-Ø8 HL45

EAN 4031582442816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

