

DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637

Numero d'ordine 00804152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	82 mm
Larghezza battistrada	91 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	93 mm
Larghezza corpo	91 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6204ZV

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	900 kg
Portata a 6 km/h	720 kg
Portata statica	1800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,566 kg

DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637

Numero d'ordine 00804152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

